

bimos

Didelės apkrovos sukama darbo kėdė, Neon XXL, su galvos atrama, Spalva: BLACK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965364 BLACK
GTIN	4016849970769
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Su Supertec apmušalu. Su galvos atrama, reguliuojamu aukščiu, gyliu ir pasvirimu. Labai tvirta ir saugi sukama darbo kėdė su sinchronizuotu mechanizmu ir visų sudedamųjų dalių atsparumu didelėms apkrovoms. Svorio reguliavimas nuo 80 iki 180 kg. Didelių apkrovų komponentai: Rėmas, ratukai, mechanizmas, dujų slėgio spyruoklė ir kryžminis padas. Kryžminis padas pagamintas iš juodo aliuminio. Ergonomiškos formos sėdimoji dalis ir atrama. Laipsniškai reguliuojama atrama, kurios aukštį ir kampą galima nustatyti individualiai. Storas paminkštinimas su optimizuota forma. Įskaitant tvirtus porankius. Tarpas tarp porankių 570 mm, plotis reguliuojamas. Su oranžinės spalvos Flex juosta.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
---------------------------------	--------------

Sėdynės plotis	470 mm
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Kėdės keliamoji galia	180 kg
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais	470 - 640 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė