

Yale

Hidraulinis stūmoklinis keltuvas JH, Leistinoji apkrova: 8t



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 086045 8 |
| GTIN | 4025092162753 |
| Produktų klasė | 08Y |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su didele pagrindo plokšte, kad tvirtai stovėtų, su slėgio ribojimo matuokliu. Lengvai valdoma pumpavimo paverčiama svirtis su kiauryme vožtuvo valdikliui. Rantyti stūmoklio diskai, išsukami domkratu. **Negalima naudoti horizontaliai.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-----------------|
| mažiausias aukštis | 225 mm |
| Kėlimo aukštis | 152 mm |
| maksimali keliamoji galia | 8 t |
| Produkto rūšis | Mašinų keltuvas |