

Garant
VCGX 220516 FR, HU7810, Tipas: ALU


Užsakymo data

Užsakymo numeris	211857 ALU
GTIN	4045197700421
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotas plokštelės paviršius – ypatinga apsauga nuo drožlių prielipų.

Pastaba:

a_p max = 7 mm rupiajam apdirbimui su $a_e = 1 \times D$.

Pastūma f_z : 0,25 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pastūma f_z	0,25 mm
Kampo spindulys	1,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGX 220516 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1900 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1900 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
CuZn	tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		