



## Akumuliatorinis gręžtuvas ONE-KEY™, Tipas: M18ODD3-5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

**MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas** Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti. Puikus modelis FUEL™ su **bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu** didžiausiam efektyvumui. **Mažas susidėvėjimas** ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais. Didelis efektyvumas ir didesnė akumuliatoriaus įkrova užtikrina **iki 2x ilgesnį veikimą** (palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis). **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

M18 FUEL™ **ONE-KEY™** akumuliatorinis smūginis suktuvas su dideliu sukimo momentu.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 x M18 B5 ličio jonų akumuliatoriais, M12-18 FC įkrovikliu, diržo sąvarža, HD dėže (sisteminiis lagaminas). Su papildoma rankena lengvam sukimo momento valdymui.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

## Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Svoris	2,1 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	89 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	158 Nm
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2100 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	M18 ONEDD3-502X
Aplikacinė jungtis	OneKey
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V, ONE-KEY App sąsaja
USP2	Bešepetėlinis variklis, su 2 baterijomis, lagamine