


Garant**SNHX 1205 neutral., Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.**Techninis aprašymas**

Pastūma f _z per dantį	0,13 mm
Tipas	INOX
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HB7535
Danga	padengtas
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1205
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,4 mm

griovelio pločiui a _p	10; 14 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui