

**Garant****VCGX 220520 FR, HU7810, Tipas: ALU**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	211859 ALU
GTIN	4045197700438
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Modelis:**

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotas plokštelės paviršius – ypatinga apsauga nuo drožlių prielipų.

**Pastaba:**

$a_p$  max = 7 mm rupiajam apdirbimui su  $a_e = 1 \times D$ .

Pastūma  $f_z$ : 0,25 mm

## Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pastūma $f_z$	0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGX 220520 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	1900 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1900 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
CuZn	tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		