

Garant**SNHX 1203 neutral., Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218591 ALU
GTIN	4045197656384
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Tipas	ALU
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HU7710
Plokštelės storis E	3,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1203
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,2 mm
griovelio pločiui a_p	6 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui