




## Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys IP 67, Matavimo diapazonas: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415555 200
GTIN	4029713019235
Produktų klasė	46P

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiurymėms ir pan.). Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 7,5 mm aukščio skaitmenimis. Su PRESET funkcija (išankstinis matavimo vertės nustatymas).

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Slankmatis, kontrolinis kalibras 50 mm, 2 poros matavimo antgalių vidniam ir išoriniam matavimui. Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai nuo Nr. 434900 iki 434915 su sriegiais M2,5. Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

### Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Leistina paklaida	0,03 mm
Antgalių ilgis	48 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------