

Garant**Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 20laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215700 20
GTIN	4045197658166
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

- Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploataavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
- Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Techninis aprašymas

Kampas γ	20 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	28,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1604..
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219811 (15IP; 5,0 Nm)
didžiausias $\varnothing D_1$	91 mm
mažiausias $\varnothing D$	35 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	30 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Dantų pastūma esant h_{max}	0,3 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219811