

**Garant****APMT 060204 ER, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215686 UNI
GTIN	4045197601544
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_p \text{ max} = 4$  mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060204 ER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		