

Garant
**Griovelių freza 90° trumpa, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
32/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto Ø D _s h6	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas

Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812