

**Garant**

**Griovelių freza 90° trumpa, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
40/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	115 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	55 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812