

Garant**APMT 060204 ER, HB7630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215664 INOX
GTIN	4045197601483
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, a_p max = 4 mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,08 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060204 ER
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		