

Yale

Hidraulinė žarna HHC, sumontuota / pripildyta gamykloje, Ilgis: 1 m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086081 1
GTIN	2050000970320
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Su movos kištuku Nr. 086085 dyd. M1 (iš cilindro pusės) ir įsukamu sriegiu 3/8-NPT (iš pompos pusės). Išorinis Ø 14 mm; vidinis Ø 6,3 mm (nominalus plotis); trūkimo slėgis 2800 bar; minimalus lenkimo spindulys R = 100 mm.

Tik tiekimui iš gamintojo gamyklos su visa hidrauline sistema (pompa, cilindru, žarna) sumontavus, pripildžius ir išleidus orą.

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinis standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Techninis aprašymas

Ilgis	1 m
Produkto rūšis	Hidrauliniai priedai