

**Garant****APMT 060208 ER, HB7510, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215650 ST1400
GTIN	4045197673695
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_p \text{ max} = 4$  mm.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Pastūma $f_z$ per dantį	0,1 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060208 ER
Kietlydinys	HB7510
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		