



Universalus tepalas, Turinys: 500 ml



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083000 500
GTIN	5032227690349
Produktų klasė	08E

Aprašymas

Modelis:

Visame pasaulyje išbandytas daugiafunkcinis tepalas WD-40 yra bekvapis, iš ekologiškų medžiagų, be teflono, dervų, silikono ir rūgščių.

Paskirtis:

- Rūdžių tirpiklis dėl savo kapiliarinio poveikio – per trumpą laiką atlaisvina užrūdijusias jungtis ir užstrigusius varžtus bei varžles.
- Valiklis – ištirpdo užkietėjusį purvą, nesukimba ir nedervėja.
- Tepimo priemonė visiems slystamiesiems paviršiams, tiksliajai mechanikai, lankstams Boudeno (Bowden) lynams, spynoms ir apkaustams.
- Apsauga nuo rūdžių: WD-40 palenda po drėgme, prasiskverbia į saugotinos medžiagos poras ir užkonservuoja. Jautrūs ir vertingi įrankiai išsaugo savo vertę.
- Kontaktų purškimas: – išstumia drėgmę iš elektrinių konstrukcinių dalių.

Pasukamu purškimo vamzdeliu, plačia ar taškine čiurkšle. Galima naudoti tik vienoje iš dviejų galimų padėčių (0°, 90°).

Pastaba:

Patvirtino: tarp kitų ir **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Tiekiami ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Modelis: Purškiklis

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS07 Dėmesio

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS02 degus

Pavojingumo klasė: 2.1

Purškimo antgalis: Smart Straw

Techninis aprašymas

Purškimo antgalis	Smart Straw
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02 degus
Spalva	šviesiai rud.
Oksidacinės savybės	ne
Pavojingumo klasė	2.1
Virimo taškas	176 °C
UN numeris	UN1950
Tirpumas vandenyje	netirp.
Užsiliepsnoj. temperat.	47 °C
Kinematinė klampa	< 1 mm ² /s
Laikymo temperatūra	15 - 50 °C
Talpa	0,5 l
Modelis	Purškiklis
Produkto rūšis	Daugiafunkcė alyva / universali alyva