

**Švarkas Quality Dress, šviesiai pilkas, Dydis DE: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091112 60
GTIN	4014382978501
Produktų klasė	09S

Aprašas**Aprašymas:**

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiams ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Darbinis švarkas su kišenėle telefonui.

- **Rankogaliai su sagomis.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.**

Aprašas:

- **Vidinė kišenė ties krūtine.**
- **Paslėpta sagų juosta.**
- **Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Striukė, rugiagėlių mėlynumo Nr. 091111.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

unisex dydis	2XL
Gamintojo pavadinimas	Quality Dress
Dydis DE	60
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis	dešininė
Vidinių kišenių kiekis	1
uždengtas užsegimas	taip
Rankogaliai	Rankogaliai su sagomis
Šoninės kišenės	sustiprintas
Dydis FR	56
Striukės užsegimas	Užsegamas sagomis
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Juosmuo	Liemuo be gumos
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis UK	44R
Dydis US	44/35
Dydis IT	56
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	60
Dydis ES	56
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas