

**Garant**
**Kopijavimo freza (RD..07) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D: 35mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212100 35
GTIN	4045197192509
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Pastaba:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	26,21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,07 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219803
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2