


**Garant****XDHW 060210, HB7705, Tipas: HART**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	211894 HART
GTIN	4045197479648
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,8$  mm.Pastūma  $f_z$ : 0,1 mm

### Techninis aprašymas

Tipas	HART
Pastūma $f_z$	0,1 mm
Kampo spindulys	1 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDHW 060210
Kietlydinys	HB7705
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <60 HRC	tinka	160 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	145 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	130 m/min	H
sausasis	tinka		
Oras	tinka		