


Garant**XDHW 060210, HB7705, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211894 HART
GTIN	4045197479648
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	HART
Pastūma f_z	0,1 mm
Kampo spindulys	1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDHW 060210
Kietlydinys	HB7705
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <60 HRC	tinka	160 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	145 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	130 m/min	H
sausasis	tinka		
Oras	tinka		