

Garant**Kopijavimo freza (RD..07) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212100 20
GTIN	4045197192493
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0702
Ø D ₃	13 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	30 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	11,21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,5 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219803