

Garant
Kopijavimo freza 0°, neigiama, Weldon kotas, Ø D: 15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212090 15
GTIN	4045197192387
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

Pastaba:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	15 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Koto Ø D _s h ₆	16 mm
Ilgis Ø d ₁	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0702
Ø D ₃	8 mm
Iškyšos ilgis L ₁	24,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	4,51 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	6,23 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–28 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219803
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP