

**Garant****Griovelių freza 90° ilga, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
32/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.  
Be vidinio aušinimo.

**Pastaba:**

GARANT dinamometriniis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas

Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP