

Garant**APMX 16..04 TR, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Plokštelės storis: 5,76 mm

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,14 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,14 mm
tinkami laikikliai	AP..1604
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMX 16..04 TR
Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	5,76 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	380 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	265 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	195 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	270 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	170 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		