

Garant

**Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
160/10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Galinė freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti. Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės. Be vidinio aušinimo.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP