

SONO+SWISS®

## Veiksmingi ultragarso valikliai, Litrai: T2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082930 T2
GTIN	2050000969157
Produktų klasė	04E

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus valiklio koncentratas vandens pagrindo skysčiams (išimtis: T3 miltelių pavidalo); specialiai sukurta naudoti ultragarso valymo vonelėse; biologiškai skaidomas. Veiksmingi **koncentratai** prailgina prietaisų eksploatavimo trukmę, pasižymi ilgaamžiškumu ir yra biologiškai suyrantys. Valikliai sukurti specialiai ultragarso talpoms (putojimo lygis ir pan.), todėl tinka valymui visose įprastose ultragarso talpose ir yra ypač veiksmingi dažnio ribose nuo 25 iki 130 kHz. Veikiant kartu su ultragarso sukelta kavitacijos jėga šie valikliai labai efektyviai tirpina bei nuvalo nešvarumus ir tuo pačiu veikia švelniai, tausojant detales. Kitos valymo priemonės, kurios nepritaikytos ultragarso talpoms gali sukelti medžiagos eroziją ar koroziją. Stipraus poveikio koroziją, mažinančią paviršiaus atsparumą, gali sukelti, pavyzdžiui, halogeniniai jonai. Chloridai ir fluoridai rūgščioje terpėje yra patys agresyviausi.

#### Paskirtis:

Ultragarso valymo prietaisams (pvz.: 082922; 082923; 082924; 082925).

#### Pastaba:

Kiti specialūs valikliai tiekiami pagal užsakymą.

Tiekama ne į visas šalis.

Naudojimo lentelę rasite kitame katalogo psl. **Sandėliavimas** tik sandarioje originalioje dėžutėje, kai temperatūra tarp -5 °C ir 30 °C.

Saugoti **nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių**.

**Nerekomenduojama sandėliuoti greta** oksidų ir rūgščių.

Pavojingų medžiagų ženklimas: GHS05 ardantis (ėsdinantis)  
Užpildomo skysčio kiekis: 2,5 l

## Techninis aprašymas

Užpildomo skysčio kiekis	2,5 l
Valiklio rūšis	Universalus valiklis
Pavojingų medžiagų ženklimas	GHS05 ardantis (ėsdinantis)
Laikymo temperatūra	-5 - 30 °C
Maišymo santykis	2 – 5 %