

Garant**Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 60laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215795 60
GTIN	4045197383242
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
didžiausias $\varnothing D_1$	45 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	27,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	52 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
pasiekiamas nuožulos plotis b	13 mm
Kampas γ	60 laipsniai
pasiekiamas nuožulos aukštis h	24 mm

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Dantų pastūma esant h_{max}	0,12 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP