

**Garant****Kopijavimo freza 0°, neigiama, Weldon kotas, Ø D: 16Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212090 16L
GTIN	4045197192400
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Pastaba:**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	135 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	26 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	9 mm
Ilgis $\varnothing d_1$	80 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD.. 0702
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,89 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	7,23 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–28 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219803
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP