

**Garant****APKT 16..04 PDFR, HU7710, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Plokštelės storis: 5,05 mm

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,18 mm

**Techninis aprašymas**

tinkami laikikliai	AP..1604
Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APKT 16..04 PDFR
Kietlydinys	HU7710
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	5,05 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		