

**APHT 160432ER-46, SP6519, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215776 UNI
GTIN	4045197503633
Produktų klasė	28E

Aprašymas**Pastaba:**

Prašome naudoti šias plokšteles **tik su varžtu Nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Naudojant keičiamas plokšteles, kurių $r \geq 3,2$ mm, su laikikliais Nr. 215705, 215710, 215715 ir 215717, reikia modifikuoti plokštelių tvirtinimo lizdą.

Kampo spindulys: 3,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	3,2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APHT 160432ER-46
Kietlydinys	SP6519
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	155 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	45 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		