

Garant**APMX 16..08 PDER, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215748 INOX
GTIN	4045197411044
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Techninis aprašymas

tinkami laikikliai	AP..1604
Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMX 16..08 PDER
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,76 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	350 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		