

Garant**Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ : 20laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215795 20
GTIN	4045197658203
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

pasiekiamas nuožulos aukštis h	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
didžiausias $\varnothing D_1$	69 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
pasiekiamas nuožulos plotis b	26 mm
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	27,5 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3

Bendras ilgis L_{viso}	52 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Kampas γ	20 laipsniai
Dantų pastūma esant h_{max}	0,3 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814