

Garant**APMX 16..08 TR, HB735, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Plokštelės storis: 5,76 mm

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

tinkami laikikliai	AP..1604
Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMX 16..08 TR
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,76 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	205 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	175 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	140 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		