


**Garant****Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas  $\gamma$ : 40 laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215795 40
GTIN	4045197412911
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

didžiausias $\varnothing D_1$	59 mm
mažiausias $\varnothing D$	17 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h	17,8 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis l	27,5 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	19 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	52 mm
Kampas $\gamma$	40 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	3
Dantų pastūma esant $h_{max}$	0,16 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP