




Freza 90° 5720VZ16, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	220803 80/4
GTIN	2050002058316
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Modelis:

Freza su cilindrinu kotu, subalansuota $G = 6,3$, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir frezavimo galvutė turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įspraustinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamas plokšteles iki $r_e=6,0$ mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	80 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZD.. 16M5
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	70,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	158 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,03 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	144 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229900