

**Garant****RDHT 0501 MOFN teigiama, HU7710, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212178 ALU
GTIN	4045197557308
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,1$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,15 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHT 0501 MOFN

Tipas: ALU

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHT 0501 MOFN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HU7710
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		