

Garant**RDHX 0501 MOFN su deimantine danga, teigiama, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212180 ALU
GTIN	4045197555656
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 0501 MOFN

Tipas: ALU

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0501 MOFN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7810
Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		