

**Garant**

**Kopijavimo freza 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
25/3mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$ .

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Tvirtinimo sriegis M	M12
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	35 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Ø $D_3$	15 mm
Ø $D_2$	20,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	12,45 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	2 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	3,22 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8