

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7505, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212185 HART
GTIN	4045197302403
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,08 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 0501 MOTN

Tipas: KIETAS

Techninis aprašymas

Tipas	KIETAS
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0501 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7505
Pastūma f_z per dantį	0,08 mm

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	275 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	155 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	140 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	110 m/min	H
Ketus (G)	tinka	240 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		