

## Garant

**Kopijavimo freza (RD..12) 0°, neigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/4mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

#### Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

#### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..12T3
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	42 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	19,94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	2,5 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	2,41 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219807