

Garant**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Labai puikūs pjovimo rezultatai, nes kiekvienu apsisukimu į apdirbamą ruošinį įsipjauna 2 ar 3 pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Kontūrų ir griovelių našiam apdirbimui.

Pastaba:

Nenaudoti nusklembimui ir apskritiminiam panardinimui!

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Bendras ilgis L_{viso}	110 mm
Koto Ø D_s h6	25 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	28 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	52 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814