

Garant
Griovelių freza 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215870 25/4
GTIN	4045197193070
Produktų klasė	210

Aprašymas
Paskirtis:

Universaliai tinka visų medžiagų apdirbimui ir griovelių frezavimui.

Pastaba:

Laikiklius frezoms su sriegiu žr. katalogo 3-ioje dalyje.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Ø D ₂	20,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	47 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	0,72 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814