

Garant**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 25/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Labai puikūs pjovimo rezultatai, nes kiekvienu apsisukimu į apdirbamą ruošinį įsipjauna 2 ar 3 pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Kontūrų ir griovelių našiam apdirbimui.

Pastaba:**Nenaudoti nusklembimui ir apskritiminių panardinimui!**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	110 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	28 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Iškyšos ilgis L_1	52 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	9

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2