

SONO+SWISS®

## Veiksmingi ultragarso valikliai, Litrai: T4



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 082930 T4     |
| GTIN             | 2050000969102 |
| Produktų klasė   | 04E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Efektyvus valiklio koncentratas vandens pagrindo skysčiams (išimtis: T3 miltelių pavidalo); specialiai sukurta naudoti ultragarso valymo vonelėse; biologiškai skaidomas. Veiksmingi **koncentratai** prailgina prietaisų eksploatavimo trukmę, pasižymi ilgaamžiškumu ir yra biologiškai suyrantys. Valikliai sukurti specialiai ultragarso talpoms (putojimo lygis ir pan.), todėl tinka valymui visose įprastose ultragarso talpose ir yra ypač veiksmingi dažnio ribose nuo 25 iki 130 kHz. Veikiant kartu su ultragarso sukelta kavitacijos jėga šie valikliai labai efektyviai tirpina bei nuvalo nešvarumus ir tuo pačiu veikia švelniai, tausojant detales. Kitos valymo priemonės, kurios nepritaikytos ultragarso talpoms gali sukelti medžiagos eroziją ar koroziją. Stipraus poveikio koroziją, mažinančią paviršiaus atsparumą, gali sukelti, pavyzdžiui, halogeniniai jonai. Chloridai ir fluoridai rūgščioje terpėje yra patys agresyviausi.

#### Paskirtis:

Ultragarso valymo prietaisams (pvz.: 082922; 082923; 082924; 082925).

#### Pastaba:

Kiti specialūs valikliai tiekiami pagal užsakymą.

Tiekiami ne į visas šalis.

Naudojimo lentelę rasite kitame katalogo psl.

Gamintojo pavadinimas: T4

Užpildomo skysčio kiekis: 2,5 l

## Techninis aprašymas

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Valiklio rūšis           | Neutralus valiklis |
| Užpildomo skysčio kiekis | 2,5 l              |
| Laikymo temperatūra      | 5 - 30 °C          |
| Maišymo santykis         | 5 – 10 %           |
| Poveikio laikas          | 1 - 5 min          |
| Gamintojo pavadinimas    | T4                 |