

**Garant****Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 32/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Labai puikūs pjovimo rezultatai, nes kiekvienu apsisukimu į apdirbamą ruošinį įsipjauna 2 ar 3 pjovimo briaunos.

**Paskirtis:**

Kontūrų ir griovelių našiam apdirbimui.

**Pastaba:****Nenaudoti nusklembimui ir apskritiminių panardinimui!**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	54 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis $L_{viso}$	114 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	38 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	8

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814