

**Garant**

Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius  
Z: 63/9mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215850 63/9
GTIN	4045197221858
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Su anga užsukimui.

**Paskirtis:**

**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	9
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,25 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	57,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	123 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP