

**Garant**
**Griovelių freza 90°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 24,7/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Universaliai tinka visų medžiagų apdirbimui ir griovelių frezavimui.

**Pastaba:**

Laikiklius frezoms su sriegiu žr. katalogo 3-ioje dalyje.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	24,7 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Tvirtinimo sriegis M	M12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	47,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	46,4 mm

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,73 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814