

Garant
Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / Z_{eff}: 32/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Labai puikūs pjovimo rezultatai, nes kiekvienu apsisukimu į apdirbamą ruošinį įsipjauna 2 ar 3 pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Kontūrų ir griovelių našiam apdirbimui.

Pastaba:
Nenaudoti nusklembimui ir apskritiminių panardinimui!

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	38 mm
Bendras ilgis L _{viso}	114 mm
Iškyšos ilgis L ₁	54 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	3
Keičiamų plokštelių kiekis	12

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814