

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,55 mm

Kampo spindulys: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100305 TR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,55 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	125 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ketus (G)	tinka	220 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		