

**CC.T 09T304, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 SW05
GTIN	4960664629480
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC.T 09T304 SW05 Kietlydinys: SW05

Drožlialaužis: MQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 100 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 100 m/min
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	Ti
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui